

Typ HSGM STYRO-CUT 140

Das leistungsstarke Profigerät für das Bauhandwerk.
Für Plattenstärken bis 160 mm und Profilschnitte.

Neu!
Jetzt auch 160mm Schneide lieferbar!

Technische Daten:

Bereits in 10 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230V-50 Hz (110V-60Hz)
Aufnahmeleistung: 110 W
Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus
Schutzisoliert
Netzleitung 3 m lang, mit Eurostecker
Schneidentemperatur max. 500°C
Keine Schneidstaubbelastung und keine statische Aufladung.
Gewicht: 1025 g



Grundausrüstung:

- 1 STYRO-CUT 140
- 1 Schneide C-140, für Plattenstärke bis 140mm.
- 1 Aufhängebügel
- 1 Bedienungsanweisung mit Konformitätserklärung
- 1 Kartonverpackung (auch im Kunststoffkoffer erhältlich)

Mögliche Schneiden:

Typ C-100
für Plattenstärke
bis 100 mm



Typ CN-26 halbrund,
für Nutenbreite 26 mm.




Typ C-140
für Plattenstärke
bis 140 mm



Typ CR-20, halbrund,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung.




Typ C-160
für Plattenstärke
bis 160 mm



Typ CV-20, V-förmig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung.



Typ CN-14, halbrund,
für Nutenbreite 14 mm.



Typ CS-20, rechteckig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung.



Typ CN-20 halbrund,
für Nutenbreite 20 mm.



Gerätedosen-Schneider
Typ D68-61
Zum Schneiden von
Löchern Ø 68 mm für
Hohlwanddosen

