

## Microfaser-Sorbents

Lieferung als Rolle, Länge x Durchmesser 50 m x 410 mm, Aufnahmekapazität 248 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen

VE 2 Rolle(n)

Artikelnummer: 503886



## Microfaser-Sorbents

### Universal

Microfaser-Sorbents

- Für Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeiten und wässrige Lösungen
- Lieferung als Rolle
- Länge x Durchmesser 50 m x 410 mm
- Aufnahmekapazität 248 l pro Verpackungseinheit
- aus Polypropylen

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Material	Polypropylen
Gefahrstoff-Aufnahme	Microfaser-Sorbents	Länge m	50 m
Medium	Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeiten und wässrige Lösungen	Breite	400 mm
Aufnahmekapazität/VE	248 l	Durchmesser	410 mm
Konfektionierung	Rolle	Gewicht	11 kg

Dazu passt auch ...

141935		Warnschild, Symbol/Text: Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141938		Warnschild, Symbol/Text: Achtung/Gefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141940		Verbotsschild, Symbol/Text: Einfahrt gesperrt, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in rot, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141947		Gebotsschild, Symbol/Text: Pfeil, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in blau, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
500545		Augenschutzschrank, Füllung: Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe, Vliesstofftücher, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 280 x 130 mm, Ausstattung: 1 Boden, 1 Ebene(n), verschließbar mit Magnetverschluss, Konstruktion aus Stahl, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß