

Danubio LP Einphasig



T.S. Total Stop



Standardausrüstung:

- 3.700.0036 Pistole M22 - 3/8.



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck



- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 1211 LP)
- 3.103.0047 Düsentyp 030 (Modell 1510 LP)



- 4.618.0049 Hochdruckschlauch 8 m



- Netzkabel 5 m

Sonderzubehör

- 6.608.0021 Hochdruckschlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch

DETAILS SEITE 9



Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit Thermoschutz
- Drei keramikbeschichteten Kolben, Linearen Messingpumpenkopf mit integriertem By-Pass-Ventil.
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Druckregler
- Manometer in Glycerinbad.
- Schlauchtrommel (Sonderzubehör).
- Zubehörhalter.
- Netzkabelhalter
- Ergonomischem Griff.

	Danubio 1211 LP	Danubio 1510 LP
Art.-Nr.:	8.659.0001	8.659.0009
Betriebsdruck/max.	120/150 bar -1740/2175 psi	150/160 bar -2175/2320 psi
Durchsatz	660 l/h -2,91 GPM	540 l/h -2,38 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	3000W - 230V~50Hz 1 ph	3000W - 230V~50Hz 1 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MP3/1450 U/min	MP3/1450 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C	40 °C
Abmessung/Gewicht	76x41x75cm / 33 kg - 72,6 lbs	76x41x75cm / 33 kg - 72,6 lbs