

KEENETIC



ORBITER **PRO**

AC1300 Mesh-Wi-Fi-5-Router/-Extender/-Access-Point mit 2-Port-Gigabit-Smart-Switch und Power over Ethernet

WICHTIGE FUNKTIONEN

- **Modellnummer**
KN-2810
- **CPU**
MT7621A 880 MHz, Dual-Core
- **RAM**
128 MB DDR3
- **Flash-Speicher, Dual-Boot**
128 MB
- **WLAN 2,4 + 5 GHz**
- **WLAN-Klasse**
AC1300
- **Antennen**
4 dBi
- **Ethernet-Ports**
2 x 1 Gbit/s: 1 x RJ-45, 1 x RJ-45 + PoE
- **WPS/WLAN-Taste**
- **Mesh-WLAN-System**
Ja, mit physischer Auswahl

LEISTUNG

- **2,4 GHz WLAN-Netzwerk**
400 Mbit/s*
- **5 GHz WLAN-Netzwerk**
867 Mbit/s*
- **IPoE/PPPoE-Weiterleitung**
Bis zu 1800 Mbit/s im Duplexmodus
- **L2TP/PPTP-Weiterleitung**
Bis zu 800 Mbit/s

WLAN-NETZWERK

- **Nahtloses Roaming 802.11k/r/v**
- **MU-MIMO**
- **Airtime Fairness**
- **Beamforming**
- **Vorkonfigurierter WLAN-Schutz**
- **WEP, WPA-PSK**
- **WPA2-PSK, WPA2-Enterprise**
- **WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE**
- **Multi-SSID und Gastnetzwerk**
- **MAC-Adressen-Zugriffskontrolle**
- **WLAN Multimedia (WMM)**

FUNKTIONEN UND PROTOKOLLE

- IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x
- Multi-WAN
- Policy-Routing
- Backup der Internetverbindung
- Ping-Verbindungsüberwachung
- PPPoE/PPTP/L2TP-Pass-Through
- VLAN IEEE 802.1Q
- Routingtabelle (DHCP/Manuell)
- IntelliQoS
- DHCP (Client/Server)
- IPv6 Dual Stack
- NAT
- IGMP
- UDP-to-HTTP-Proxy
- UPnP
- Manuelle Portweiterleitung
- SPI-Firewall mit Schutz vor DoS-Angriffen
- PPTP (Client/Server)
- L2TP over IPSec Client/Server
- OpenVPN Client/Server
- SSTP Client/Server
- Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE
- IPsec VPN (Client/Server)
- WireGuard
- Dynamic DNS-Client
- Direkter oder Cloud-Zugriff über KeenDNS
- HTTPS-Sicherheit für den Zugriff über KeenDNS
- SafeDNS-Kindersicherung
- Adblocker AdGuard
- Traffic-Statistiken pro Client
- Bandbreitenlimit pro Client
- Zugriffszeitplan pro Client oder Schnittstelle
- Gast-Hotspot mit Authentifizierung (Captive Portal)

FEHLERBEHEBUNG UND VERWALTUNG

- Cloudbasierte Fernüberwachung und -verwaltung von Netzwerken
- Smartphone-App für Android und iOS
- Webinterface mit dem Ersteinrichtungsassistenten und HTTPS-Sicherheit
- Kommandozeile (CLI) über TELNET/SSH
- Option zur Steuerung über externes Netzwerk
- Konfiguration für Backup und Wiederherstellung
- Automatische Betriebssystem-Updates
- Protokollierung von Systemereignissen

MASSE UND GEWICHTE SOWIE UMGEBUNGSANFORDERUNGE


- **Geräteabmessung ohne Antenne, B x T x H**
170mm x 170mm x 38mm
- **Gerätegewicht**
488 g
- **Betriebstemperatur**
0–40°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb**
20 – 95% nicht-kondensierend
- **Netzspannung**
100-240V 50/60 Hz; 802.3af/at (PoE/PoE+)

INHALT


- Gerät
- Netzteil
- Ethernet-Kabel
- Wand-/Deckenmontagesatz
- Kurzanleitung

INHALT (4er-Pack)

- Gerät*4
- Wand-/Deckenmontagesatz*4
- Kurzanleitung



1. Status-LED
2. Kensington Security Slot™
3. DC-Buchse
4. Netzwerk-Port 0 - PoE
5. Netzwerk-Port 1
6. WLAN-Kontrolltaste
7. Reset-Taste
8. Betriebsmodus-Schalter



Wand-/Deckenmontagesatz

Bestellinformationen

Modellname	Artikelnummer	Kurze Beschreibung
Keenetic Orbiter Pro (KN-2810)	KN-2810-01EN KN-2810-41EN	AC1300 Mesh-Wi-Fi-5-Router/-Extender/-Access-Point mit 2-Port-Gigabit-Smart-Switch und Power over Ethernet. AC1300 Mesh-Wi-Fi-5-Router/-Extender/-Access-Point mit 2-Port-Gigabit-Smart-Switch und Power over Ethernet 4er-Pack.

*867 und 400 Mbps sind die maximalen drahtlosen Signalraten, abgeleitet aus den 802.11ac/802.11n(256QAM)-Spezifikationen. Sie werden verwendet, wenn eine Verbindung zu Clients mit zwei räumlichen Strömen und 80/40-MHz-Kanalbandbreite für die Übertragung und den Empfang hergestellt wird. Der tatsächliche Datendurchsatz und die Funkabdeckung variieren und können durch die Funktionen und Einstellungen der Geräte des Kunden, die Anzahl der Clients im Netzwerk, Hindernisse bei der Signalausbreitung, das Vorhandensein anderer drahtloser Netzwerke und/oder Funkstörungen verringert werden.

KEENETIC

© Keenetic Ltd., 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Alle hier genannten Produkt- oder Firmennamen sind gegebenenfalls Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken der jeweiligen Eigentümer. Keenetic Ltd. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an allen Produkten Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen.