



DOS00401 mit Schalter



DOS00262 mit Schalter



DOS20020 ohne Schalter



DOS20021 mit Schalter



DOS00263 ohne Schalter

DI-STRIP® Compact Standard DIN 49 440

- wahlweise mit beleuchtetem Schalter, 2-polig schaltend
- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- 2 Ausführungen: Standard-Seitenteil oder Design-Seitenteil
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- angegossener Winkelstecker
- optional mit Kaltgerätestecker IEC320 für USV-Anwendungen

Material / Oberfläche

Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet
Struktur Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO (UL94), recyclebar
Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing

Abmessungen

Abstand der Dosen: 50 mm
Höhe: 45,5 mm
Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
Zuleitung 2,5 m

Zulassungen/Zertifikate

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- Innova-GS
- CB-scheme
- VDE

Farbkombination

Bestellendziffer .1:
RAL 7035 Lichtgrau
Bestellendziffer .6:
Gehäuse RAL 2003 Pastellorange
Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

Belastbarkeit

100-240 Vac/16 A

Lieferumfang

- 1 Steckdosenleiste
- 2 Befestigungswinkel
- 2 19"-Befestigungswinkel (zusätzlich bei 19"-Einbaumöglichkeit)

L	S	n	F1	F2	19"	safe	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
883		15	●					03.300.015.x	1 Stk
732		11		●				03.300.111.x	1 Stk
683		11	●					03.300.011.x	1 Stk
532		7		●		●		03.301.107.x	1 Stk
532		7		●				03.300.107.x	1 Stk
483		7	●		●			03.300.007.x	1 Stk
483		8	●		●			03.300.008.1	1 Stk
382		4		●		●		03.301.104.x	1 Stk
382		4		●				03.300.104.x	1 Stk
333		4	●					03.300.004.x	1 Stk
883	●	14	●				mit Schalter	03.302.014.x	1 Stk
732	●	10		●			mit Schalter	03.302.110.x	1 Stk
683	●	10	●				mit Schalter	03.302.010.x	1 Stk
532	●	6		●		●	mit Schalter	03.303.106.x	1 Stk
532	●	6		●			mit Schalter	03.302.106.x	1 Stk
483	●	6	●		●		mit Schalter	03.302.006.x	1 Stk
483		7	●		●		mit Schalter	03.302.007.1	1 Stk
382	●	3		●		●	mit Schalter	03.303.103.x	1 Stk
382	●	3		●			mit Schalter	03.302.103.x	1 Stk
333	●	3	●				mit Schalter	03.302.003.x	1 Stk

Bemaßung in mm: L = Länge, S = Schalter, n = Anzahl der Steckdosen,
F1 = Standardseitenteil, F2 = Design-Seitenteil, 19" = geeignet für 19"-Einbau,
safe = Kindersicherung HE = genormte Höheneinheit, VE = Verpackungseinheit,

= Express-Artikel

Umrechnung: 1 mm = 0.03937 inch 1 kg = 2.2046 pound

Ersetzen Sie .x durch die Zahl der gewünschten Farbkombination:
.1 = RAL 7035, .6 = RAL 7035/RAL 2003