

Artikelnummer: 142585

Kurzbeschreibung: Kundenstopper SwingMaster, DIN A0

Langbeschreibung: Kundenstopper SwingMaster: Dieser Kundenstopper aus silber eloxiertem Aluminium dient als optimaler Werbeträger bei Wind und Wetter. Ein integriertes Abdichtungsband im Rahmenprofil macht ihn wasserdicht und wetterfest, die schweren Fußprofile sorgen für erhöhte Windbeständigkeit. Zusätzliche Stahlspiralen garantieren einen sicheren Stand und hohe Flexibilität. Er ist sturmfest bis Windstärke 10, doppelseitig nutzbar und dank der 2 wasserdichten und wetterfesten Antireflexfolien sind Ihre Plakate und Informationen geschützt. Die Rückwand besteht aus stabilem, feuerverzinktem Blech, das Klapprahmenprofil besitzt Ecken auf Gehrung. Sturmfest bis Windstärke 10
Material: eloxiertes Aluminium, feuerverzinktes Blech, Stahl Klapprahmenprofil: 45 mm
Für DIN A1: Maße (B/T/H) 728 x 1050 x 1150 mm
Für DIN A0: Maße (B/T/H) 975 x 1400 x 1500 mm



EAN/GTIN: 8698473463112