

## DIAMANT ProXCUT



Die gelötete Diamant-Schneidekante schneidet Löcher schneller als jede diamantbeschichtete oder Hartmetall-Lochsäge. Die Diamantschicht garantiert eine lange Lebensdauer, auch beim Bohren in härteste Materialien.

Wenn sie in Kombination mit der einzigartigen ProXcut-Zentrierbohrer verwendet wird (Seite 29) besteht eine geringere Abrutschgefahr.

### VORTEILE

- Saubere Kanten und genaue Schnitte
- Ideal für Fliesen, Granit sowie Naturstein (z.B. Marmor)
- Seitenlöcher für die Freigabe des Schlamms
- Schnitttiefe ist 38 mm (1-1/2")
- Geringere Gefahr beim Abrutschen mit dem einzigartigen ProXcut Zentrierbohrer
- Extra feine Diamant-Schneidekante für schnellen und sauberen Schnitt
- Nass- und Trockenbohren wenig Wasser erforderlich
- Geeignet für langsame, kabelgebundene Maschinen und Akku-Bohrmaschinen



\*Um diese Diamant-Lochsäge ohne MXqs-Adapter zu bestellen, das "Q" in der Teil-Nr. in "0" ändern. Diamant ProXcut-Lochsägen ohne MXqs-Adapter haben 1/2" & 5/8" Gewinde wie reguläre Lochsägen..

### MXqs Diamant AUFNAHMEN

	<b>MX2P1006B</b> MXqs Aufnahme Bohrfutter Sechskant 11 - 7/16"PB	
	<b>MX2P1007B</b> MXqs Aufnahme Bohrfutter Sechskant 8,5 - 11/32"PB	
	<b>MX2P1006SB</b> MXqs Aufnahme SDS-PLUS Bohrfutter SDS-plus	

### MXqs ProXcut ADAPTER

	<b>MXQDA001B</b> MXqs ONE-CLICK-Adapter nur für die Verwendung mit ProXcut Diamant-Lochsägen 1/2"-20UNF VPE 3 Stück
	<b>MXQDA002B</b> MXqs ONE-CLICK-Adapter nur für die Verwendung mit ProXcut Diamant-Lochsägen 5/8"-18UNC VPE 3 Stück




Teil-Nr.*	Ø MM	Ø ZOLL
MHD4Q019B	19	3/4
MHD4Q020B	20	25/32
MHD4Q022B	22	7/8
MHD4Q025B	25	1
MHD4Q029B	29	1 1/8
MHD4Q032B	32	1 1/4
MHD4Q035B	35	1 3/8
MHD4Q038B	38	1 1/2
MHD4Q041B	41	1 5/8
MHD4Q044B	44	1 3/4
MHD4Q048B	48	1 7/8
MHD4Q051B	51	2
MHD4Q054B	54	2 1/8
MHD4Q057B	57	2 1/4
MHD4Q060B	60	2 3/8
MHD4Q064B	64	2 1/2
MHD4Q065B	65	2 9/16
MHD4Q068B	68	2 11/16
MHD4Q073B	73	2 7/8
MHD4Q076B	76	3
MHD4Q079B	79	3 1/8
MHD4Q083B	83	3 1/4
MHD4Q092B	92	3 5/8
MHD4Q102B	102	4
MHD4Q114B	114	4 1/2



## MXqs DIAMANT MIT DEM STABILEN PROXCUT ZENTRIERBOHRER

Genauere Positionierung und stabiles Bohren mit dem einzigartigen ProXcut-Zentrierbohrer.

Neben den Vorteilen des Mandrex MXqs ONE CLICK Aufnahmesystems haben wir den ProXcut-Zentrierbohrer entwickelt, um Ihre Arbeit leichter und sicherer zu machen. Der ProXcut-Zentrierbohrer verringert das Risiko von Abrutschen und erhöht die Genauigkeit der Positionierung.




### MXqs ProXcut ZENTRIERBOHRER



**MXQDA004B**  
MXqs ProXcut Diamant-Bohrer inklusive Adapter MXQDA003



**MXQDA003B**  
Separaten Adapter verwenden, wenn zuerst mit dem ProXcut Zentrierbohrer gearbeitet wird VPE 3 Stück

- Bohren Sie Ihr Mittelloch mit der MXqs Arbor, in Kombination mit dem ProXcut-Zentrierbohrer, der am Adapter montiert ist. (Set MXQDA004B)
- Entfernen Sie den Adapter und verbinden Sie die MXqs Aufnahme und die Diamant-Lochsäge mit "EINEM KLICK". Drücken Sie den ProXcut-Zentrierbohrer in die Aufnahme.
- Platzieren Sie den ProXcut-Zentrierbohrer im vorgebohrten Loch. Jetzt bohren Sie präzise und sicher.

Um die Lebensdauer des ProXcut-Zentrierbohrers zu maximieren, können Sie ihn nach dem Bohren mit der großen Lochsäge nach wenigen mm entfernen. Ziehen Sie einfach den ProXcut-Zentrierbohrer aus der Aufnahme.