

Scangrip industriellamp MINI SLIM

met magneet en haak, met accu

Artikelnummer: 235381



industriellamp




- hoogte x lengte x breedte 30 x 132 x 41 mm
- energie-efficiëntieklasse A
- met magneet en haak
- brandduur 3 h
- 100 % vouwbaar
- oplaadtijd 3 h
- met accu
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm

Technische details

gereedschapstype	accessoire	diameter	9 mm
energie-efficiëntieklasse	A	hoogte	30 mm
brandduur	3 h	breedte	41 mm
lichtstroom	200	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm

spanningsverzorging	accu	WEEE-registratienummer	DE24837723
oplaadtijd	3 h	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp uitrusting	magneet, haak	merk volgens EAR-registers	Scangrip
lampkop functie	100 % vouwbaar	gewicht	0,19 kg
lengte	132 mm		

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht