

ROBUSTE, LEISTUNGSSTARKE ELEKTROFUGENSCHNEIDER –
IDEAL FÜR SCHNEIDARBEITEN IM GEBÄUDE

- Besonders kompakte Bauweise
- Das Absenken und Anheben des Sägeblattes erfolgt hydraulisch, stufenlos, Beschädigungen des Sägeblattes werden somit verhindert
- Übersichtliche und ergonomische Anordnung der Bedieninstrumente
- Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Patentiertes Wandbündig-Sägesystem mit 800 mm Wandgleit-sägehaube (optional) und Wandbündig- Sägeblattaufnahme.
- Das hintere Laufrad sitzt außerhalb des Sägeschnittes. Dadurch ist das Nachschneiden von Schnittfugen problemlos durchzuführen.
- Umbau von Links- auf Rechtsschnitt möglich
- Der niedrige Schwerpunkt und die genaue Verteilung des Gewichts auf die Achsen sorgen für Standfestigkeit und einen hervorragenden Geradeauslauf
- Stufenlos regulierbares Vorschubsystem mit Differenzial
- Feststellbremse
- Schnitttiefeanzeige
- Stabiler Peilstab in H-Form
- Durchgehende Sägeblattwelle mit Keilriemenantrieb
- Sägeblatt-Aushub über wartungsarme Wippenkonstruktion



COMPACTCUT 601 E

Ausführung COMPACTCUT 601 E

- Der Frequenzumformer ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Schneidwellendrehzahl. Somit kann für jeden Sägeblattdurchmesser die optimale Drehzahl eingestellt werden.
- Durch den Sanftanlauf des Elektromotors wird der Einschaltstrom begrenzt, und das Netz weniger belastet



[1] COMPACTCUT 501 E



[2] Sägeblattschutzhaube



[3] Wandbündighaube

TECHNISCHE DATEN	COMPACTCUT 501 E	COMPACTCUT 601 E
Schnitttiefe max.	420 mm	420 mm
Schnitttiefeinstellung	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Sägeblatt-Ø max.	1000 mm	1000 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 x M8 -TK125	6 x M8 -TK125
Antriebsmotor	Elektromotor	Elektromotor
Ausgangsleistung max.	15 kW	22 kW
Spannung	400 V / 32 A	400 V / 32 A
Sägeblatt Drehzahl	1000 '/min.	850 '/min. - 1850 '/min.
Links-/Rechtsschnitt	ja	ja
Abmessungen (L/B/H)	1500/795/1350 mm	1150/795/1350 mm
Gewicht	369 kg	388 kg

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Asphalt	ASW 11
Beton	BSP 101 E

FUGENSCHNEIDER	NR.
[1] COMPACTCUT 501 E ohne Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 1000 mm	1069145
COMPACTCUT 601 E ohne Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 1000 mm	1069287
ZUBEHÖR	NR.
[2] COMPACTCUT 501 E/601 E - weitere Sägeblattschutzhauben auf Anfrage	-
[3] COMPACTCUT 501 E/601 E - Wandbündighaube 800 mm	1065244