

rayonnage grande largeur

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2016 x 524 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 626894



Rayonnage grande largeur

Rayonnage suivant

rayonnage grande largeur




- rayonnage suivant
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2016 x 524 mm
- charge maximale par élément 1 600 kg
- charge max. par tablette 350 kg
- largeur x profondeur compartiment 2000 x 500 mm
- 3 niveaux avec tablette en acier
- Réglable au pas de 25 mm
- le fond est inséré à fleur de lisse
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre

- Produit livré démonté





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	3 pièce
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	type tablette/niveau	tablette en acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	montage des tablettes / niveaux	inséré à fleur de lisse
champ de rayonnage	rayonnage suivant	tablette réglable au pas	25 mm
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	utilisation	unilatéral
matériau	acier	surface de traverses	galvanisé
hauteur	2000 mm	équipement rayonnage	tablettes
largeur	2016 mm	alignement angle d'installation	droit
profondeur	524 mm	stabilité / raidissement / renfo	raidisseurs nervurés
charge maxi par tablette	350 kg	exécution couleur	galvanisé
largeur de compartiment	2000 mm	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1600 kg	livraison	démonté
profondeur de compartiment	500 mm	Poids	63,24 kg

Accessoires

626952		tablette pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2000 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 350 kg, le fond est inséré à fleur de lisse, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
720043		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1512 x 524 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec aggloméré, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
720065		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2016 x 524 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec aggloméré, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc

