

STAR+ 150

MANUELLES HEIMBÜRO PLASTIKBINDEGERÄT | GELEGENTLICHE VERWENDUNG

MERMALE




- Persönliches Bindeggerät für Zuhause/im Heimbüro mit innovativen Funktionen
- Stanzt bis zu 12 Blatt gleichzeitig; Bindekapazität: 120 Blatt
- Kompaktes Gerät
- Durchgängiger Stanzhebel für minimalen Aufwand
- Binderücken-Fach mit patentierter Dokumentmessvorrichtung zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens

	Binde-system	Man./Elek.	Stanzkapa-zität	Bindekapa-zität	Max.Binde-rückendurch-messer	Binderücken-& Dokument-messung	Stanzreste-fach	Starter Pack	Garantie
Star+ 150	Plastik	Manuell	12 Blatt	150 Blatt	19mm	Ja	Einseitig	Nein	2 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

	Star+ 150
Bestellnummer	5627501
Farbe	Weiß
Verpackungseinheit	2
UPC	043859651238
SCS	50043859651233
Produktgewicht (HxBxT in mm)	80 x 448 x 280
Maße Retailverpackung (HxBxT in mm)	350 x 512 x 144
Maße Umverpackung (HxBxT in mm)	374 x 298 x 528
Produktgewicht (in kg)	4,26
Gewicht in Retailverpackung (in kg)	5,1
Gewicht in Umverpackung (in kg)	10,88

ZUBEHÖR



- Fellowes Plastikbinderücken
- Fellowes Präsentationsdeckblätter