

Broszura informacyjna

00 21 20 LE

Walizka narzędziowa "Vision24"

Pusta



- Maksymalna ładowność: 20 kg
- Pojemność: 24 litry
- Bez narzędzi
- Możliwość aranżacji wnętrza walizki dzięki indywidualnie dzielonym wkładkom w pojemniku dennym o głębokości 60 mm oraz pokrywie pojemnika z 6 dużymi uchwytami na narzędzia
- Stabilne zawiasy ryglujące przytrzymują pokrywę w pozycji otwartej pomimo ciężaru narzędzi
- Solidny ergonomiczny uchwyt do przenoszenia zatrzaskujący się na miejscu pod kątem 90°
- Demontowana ścianka narzędziowa z piętnastoma kieszeniami narzędziowymi po stronie dna oraz sześcioma kieszeniami narzędziowymi i przedziałem zatrzaskiwanym (o szerokości 400 mm) po stronie pokrywy. Zamykanie przyciskiem.
- Dwa zamki metalowe chronią zawartość walizki przed kradzieżą
- Podwójna aluminiowa rama
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS, w kolorze czarnym
- Pokrywa i ścianki narzędziowe z zabezpieczonych przed zabrudzeniem arkuszy polipropylenowych o podwójnych ściankach
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 480 x 380 x 180 mm; wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 460 x 310 x 170 mm

Ogólna

| | |
|---------|------------------|
| Nr art. | 00 21 20 LE |
| EAN | 4003773044567 |
| Waga | 4.485 g |
| Wymiary | 173 x 360 mm |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

Atrybuty techniczne

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) | 480 mm (460 mm) |
| Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna) | 175 mm (170 mm) |
| Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) | 370 mm (310 mm) |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

Con-Pearl® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PARAT-WERK Schönenbach GmbH & Co. KG