

## Termékinformációk

# 90 59 280

### Pótkécek a 90 55 280-hoz



- Max. 1,2 mm vastag vas-, vörösréz- illetve Alu-lemez és max. 2,0 mm vastag műanyag vágásához
- Anyagok vágása deformálás nélkül
- Tiszta vágóélek, nincs utómunka a vágott profilon
- Forgácsolóval
- Könnyű bánásmód
- Vágáshélesség: 2,7 mm
- Szerszámtest: speciális szerszámacél, hengerelt, olajban edzett
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető

#### Általános

Cikkszám	90 59 280
EAN	4003773027355
Súly	16 g
Méret	17 x 3 mm

*A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk*