

## PLANET Industrieller L2 16-Port 10/100/1000T + 4-Port 100/1000X SFP Managed Switch

IGS-20040MT 4711605280532



### PLANET Industrie L2 Managed Switch 16-Port 10/100/1000T 4-Port 100/1000X SFP

#### Die beste Lösung für raue Umgebungsbedingungen!

- 1 16-Port 10/100/1000Base-T RJ45 Copper
- 1 4x 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, SFP automatische Erkennung
- 1 RJ45 Konsoleninterface für Switch Basic Management und Setup
- 1 High performance Store and Forward Architektur
- 1 Storm Control Unterstützung (Broadcast/ Multicast/ Unknown-Unicast)
- 1 Unterstützt VLAN (IEEE 802.1Q Tagged VLAN, bis zu 255 VLAN-Gruppen, out of 4045 VLAN IDs, Provider Bridging (VLAN Q-in-Q) Unterstützung (IEEE 802.1ad), Private VLAN Edge (PVE), Protocol-basiertes VLAN, MAC-basiertes VLAN, Voice VLAN)
- 1 Unterstützt Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D, RSTP, IEEE 802.1w, MSTP, IEEE 802.1s, BPDU Guard)
- 1 Unterstützt Port Mirror (many-to-1)
- 1 -40 bis 75 °C Betriebstemperatur

**PLANET Industrieller L2 16-Port 10/100/1000T + 4-Port 100/1000X SFP Managed Switch**

IGS-20040MT 4711605280532

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	1,40	9,00	30,50	17,00	4666,50
Innen-VPE	1	1,40	9,00	30,50	17,00	4666,50
Einzel-VPE	1	1,40	9,00	30,50	17,00	4666,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	7,20	10,70	15,20	1171,01