

# Spezifikation

## 48451 | LED Filament Lampe A60 E27 7W 810 lm WW Doppelpack



### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	7
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	60
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	7
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,7

### Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	810
Halbwertswinkel [°]	300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
R9 Wert	8
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x= 0,458 / y= 0,410
Lichtstromerhalt	0,95
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	0,1
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,1

### Produkteigenschaften

Länge [mm]	106
Durchmesser Ø [mm]	60
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN	4260293196705
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieeffizienzklasse (A++ - E)	A++
Socket	E27
Lichtquellentyp	NDLS MLS
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom