

# PRODUKTDATENBLATT

## HF M

TOPLINE ●●●

Form M (SKM)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form M (SKM): Spitzkegel.



Typenbezeichnung	HF M
Artikelbezeichnung 1	Hartmetall-Frässtift Form M
Artikel-Nr.	305733
GTIN	4011890087589
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,020 kg
Produktabmessung	9,6 x 16,0 x 6,0 x 64
Durchmesser 1	9,6 mm
Kopflänge	16,0 mm
Gesamtlänge	64 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Zahnung Langversion	Z 3 · Einfachverzahnung
Form Langversion	Spitzkegel
Form Kurzversion	Form M (SKM)
Produktkategorie-Nummer	PK09
Produktkategorie-Text	HF
Verpackungsart	Kunststoffdose
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	20 mm
Höhe Verpackung	15 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,020 kg
Zolltarifnummer	82079091
Herkunftsland	DE