



TruTool TF 350

Műszaki adatok

**TruTool TF 350
szerszám nélkül****TruTool TF 350,
billenőkarral****MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG**

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	3,5 mm	3,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ²	2,5 mm	2,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	4 mm	4 mm

ÁLTALÁNOS

MINIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG	0,8 mm	0,8 mm
MAXIMÁLIS ÖSSZEKÖTÉSI ERŐ	25 kN	25 kN
MAXIMÁLIS LÖKETSZÁM	2 1/s	2 1/s
MINIMÁLIS SZÉLTÁVOLSÁG	8 mm	8 mm
MAXIMÁLIS SZÉLTÁVOLSÁG	58 mm	58 mm
MAXIMUM PEREMMAGASSÁG (B)	36 mm	36 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	1700 W	1700 W

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	8,3 kg	8,3 kg
----------------------	--------	--------