

## Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 Q



Bestellnummer: 925503

EAN: 4032689160795

- ▶ Mit CUprex, dem Hochleistungsmotor
- ▶ Beidseitig bis 60° schwenkbar
- ▶ Konstanter Risszeiger



### Technische Daten

Beidseitig schwenkbar	-60° - +60° °
Schnitttiefe	400 mm
Schnitttiefe bei 45°	282 mm
Schnitttiefe bei 60°	199 mm
Nennleerlaufdrehzahl	3000 - 3600 1/min
Nennaufnahme	3000 W
Gewicht	14,6 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Sägekette 3/8" 400 LX; Best. Nr. 006971
- 1 Sägekette 3/8" 400 P; Best. Nr. 006974
- 1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 033030
- 1 Kombi-Schraubendreher 6 mm; Best.-Nr. 093272
- 1 Anschlussleitung 10 m; Best.-Nr. 087612

## Anwendungsbeispiele



Idealer Einsatzbereich z.B. für Schifterschnitte. Die Universalführung im Sonderzubehör.



Beste Schnittqualität mit der ZSX Ec.



Gut ablesbare Skala. Standard Neigungswinkel können mittels Rastfunktion schnell und einfach eingestellt werden.



Die optimal platzierten Handgriffe bieten mit Softgrip maximalen Bedienkomfort. Ein-/Ausschalter und Einschaltsperr sind im hinteren Handgriff integriert.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten
- ▶ Schifterschnitte bis 60°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Ausgezeichnete Schnittergebnisse - dank MAFELL-Spezial-Sägekette.
- ▶ Im Sonderzubehör - die Schifterschiene für passgenaue Einzelbearbeitung wie Schifter- und Pfettenabschnitte.
- ▶ Ausgezeichnetes Handling und optimaler Komfort - dank geringem Gewicht und Einschaltsperrung direkt am Handgriff integriert.
- ▶ Doppelte Schwenkführung - für präzise Winkelschnitte.

## Beschreibung

---

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Überzeugende Schnitteigenschaft in nicht gekannter Qualität, durch MAFELL-Spezialkette und exakter Kettenführung auf der Schiene.

Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar. Über die zuschaltbare Rastfunktion können standard Winkelmaße wie 0/90° und beidseitig 45° schnell und einfach eingestellt werden.

Die Motor-Kühlluft bläst den konstanten Risszeiger frei und sorgt dabei für freie Sicht auf den Anriss.

Der großdimensionierte und einstellbare Spanauswurf ermöglicht einen optimalen Auswurf der Späne.

Automatische Kettenschmierung mit präzise einstellbarer Fördermenge, dadurch keine Ölspritzer am Holz.

Wie alle unsere Zimmerei - Handkreissägen nutzt auch die ZSX Ec unser Führungsschienensystem.

Ideal für Rechts- und Linkshänder. Die ergonomische Griff- und Schalteranordnung bringt den Vorschubdruck immer rechtwinklig zur Auflage.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



Feinschnittkette HM 260  
für ZSX Ec / 260 HM



Feinschnittkette HM 400  
für ZSX Ec / 400 HM



Sägekette 3/8" 400 LX  
für Querschnitte



Sägekette 3/8" 400 P  
für Längs- und Querschnitte



Ketten-Führungsschiene 260 HM  
für 006968, 006972



Ketten-Führungsschiene 400 HM  
für 006972



Ketten-Führungsschiene 3/8" 400  
für 006971, 006974



Spaltkeil 260  
für 006968, 006972



Spaltkeil 400  
für 006971, 006974



Antriebsstern HM  
für 006968, 006972



Führungsschiene  
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Antriebsstern 3/8"  
für 006971, 006974



Führungsschiene  
Länge 3 m (einteilig)



Universalführung (Schifterschiene)



Führungsschienen-Verlängerung  
Länge 1,5 m



Transportwagen



Adapterpaar  
für Parallelanschlag