



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4051V Handtrekwagen - 2 assen



Van profielstaal en gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van watervast multiplex, met 2 kopwanden 300 mm hoog. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese Norm EN 1757-3.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	550
Laadvlakhoogte (mm)	303
Totale lengte (mm)	1272
Totale breedte (mm)	609
Totale hoogte (mm)	1192
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	250 x 60
Uitvoering	mit Bordwänden
Gewicht (kg)	39
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976840512