

fetra diable pour bouteilles

force 150 kg, pour 2x40/50 l
bouteilles, protection de la charge
avec porte-bouteille avec chaîne
de sécurité, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5007 bleu brillant,
roues avec bandage air

Numéro d'article: 118571



fetra
Transportgeräte



fetra Diable pour bouteilles

Force 150 kg

diable pour bouteilles



- force 150 kg
- pour 2x40/50 l bouteilles
- hauteur x largeur 1300 x 830 mm
- convient pour bouteilles de Ø 229 mm
- avec carquois porte-baguettes de soudage sur les deux lisses
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 400 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| appareil de manutention | diabie de manutention | roulement | roulement à rouleaux |
| type de diabie de manutention | diabie pour bouteilles | Ø de roue | 400 mm |
| charge | 150 kg | équipement diabie | carquois porte-baguettes de soudage sur les deux lisses |
| capacité | 2x40/50 l | poignée de sécurité | oui |
| pour Ø de bouteille | 229 mm | protection de la charge | porte-bouteille avec chaîne de sécurité |
| matériau | acier | hauteur | 1300 mm |
| matériau de finition | soudé | largeur | 830 mm |
| rabattable | non | surface | finition peinture époxy |
| patins pour escaliers | non | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| pneumatique | air | garantie | 10 années |
| matériau de jante | tôle d'acier | Poids | 20 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119196 |  | roue, diamètre x largeur 400 x 100 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 119198 |  | roue, diamètre x largeur 400 x 100 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |