

Moravia straatverankering voor drempel

MORAVIA
kompetent und fair

met schroeven

VE 8 stuks

Artikelnummer: 529660






straatverankering voor drempel


- met schroeven

Technische details

afbakening en verkeer	accessoire	accessoire uitrusting	schroeven
bevestigingstype	straatverankering	gewicht	0,6 kg
voor type verkeersafzetting	drempel		

Dit past ook bij ...

106475		haspel, behuizing gesloten, slanglengte 12 m, voor perslucht, 20 bar, DN 6
141906		vangrail, geschikt voor binnen, hoogte x lengte x diepte 150 x 800 x 100 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, voor vastschroeven
142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend

148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
505094		industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatschema, lijnbreedte 30 - 100 mm