




# Stone Power

## Expressreiniger für Fliesen, Naturstein und Industrieböden

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
1 l PE-Flasche	2524	10	360
10 l PE-Kanister	2525	-	40

### Produkteigenschaften:

Stone Power ist ein moderner kraftvoller Reiniger für alle wasserfesten, alkalibeständigen und strukturierten Oberflächen (Sicherheitsfliesen, rauer Granit, grobes und leicht mattes Feinsteinzeug, Fliesen, poröse Steine, Industrieböden). Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die Kombination von sorgfältig ausgewählten Rohstoffen schnell und einfach entfernt. Schwierige und poröse Oberflächen lassen sich dauerhaft sauber halten. Sparsam, da geringe Dosiermengen ausreichen. Sehr vielseitiger Einsatzbereich. Automatengeeignet. RK gelistet.



### Anwendung



Manuelle Verarbeitung im Wischverfahren



Maschinelle Verarbeitung mittels Automaten



Maschinelle Verarbeitung bei der Grund- und Intensivreinigung

### Dosierung



Unterhaltsreinigung:  
Verdünnung von 1:200



Grund- bzw. Intensivreinigung:  
Verdünnung von 1:4

### Einsatzbereich:

Geeignet für alle wasserfesten, alkalibeständigen und strukturierten Oberflächen (Sicherheitsfliesen, rauer Granit, grobes und leicht mattes Feinsteinzeug, Fliesen, poröse Steine, Industrieböden).

### Anwendung:

Unterhaltsreinigung: Reinigungslösung auf die Oberfläche aufbringen, einwirken lassen und mit Wischmopp (Mikrofaser-Bezug) verarbeiten. Ansonsten mit dem Automaten in angegebener Verdünnung verarbeiten.

Grund- oder Intensivreinigung: Nach Aufbringen der Reinigungslösung ca. 10 Min. einwirken lassen und maschinell oder manuell nacharbeiten. Anschließend Schmutzlauge aufnehmen und mit klarem Wasser nacharbeiten.

### Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 40 ml auf 8 l Wasser (1:200). Grund- und Intensivreinigung: Bis zu 2000 ml Stone Power auf 8 l Wasser (Verdünnung bis zu 1:4).

### Hinweis:

Nicht auf alkali- und wasserempfindlichen Böden einsetzen.

### Inhaltsstoffe:

<5% nichtionische Tenside, <5% Phosphate, Limonene.  
Weitere Inhaltsstoffe: Alkali.

### Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

### Produktcode:

 GG 40

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.