

CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt



1266195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1266195>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gedreht, Stift, Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1266195
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7AIA
GTIN	4063151380663
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,75 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,75 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt



1266195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1266195>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q und VC-D-Kontaktträger
-----------	--

Montage

Montagehinweis	Bei Spannungen < 5 V und Strömen < 5 mA werden vergoldete Kontakte empfohlen.
	Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60352-2 bestimmt.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
HC-M-42	
Ausführung	Stift-Einzelkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Stift
Anschlussstechnik	Crimpanschluss
Anschlussquerschnitt	0,5 mm ² ... 0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	20
Abisolierlänge der Einzelader	8 mm
Leiterquerschnitt flexibel	0,5 mm ² ... 0,5 mm ²

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung, bleifrei
Material Kontaktoberfläche	versilbert

Maße

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	1,6 mm
--------------------	--------

CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt



1266195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1266195>

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt


1266195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1266195>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt



1266195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1266195>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt



1266195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1266195>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de