Mini Schleifmopteller

MST 624 SUPRA





Eigenschaften

Kornart	Zirkon <mark>korund</mark>
Teller	Kunst <mark>stoff, glasfaserverstärkt</mark>
Ausführung	gewö <mark>lbt 6°</mark>
Aggressivität	
Standzeit	

Produktnutzen

Universell verwendbar für an<mark>spruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl-</mark> und Edelstahlbereich - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel

Werkstoffe

Stahl	•
Edelstahl	•

Einsatzbereich

- ► Apparate- und Behälterbau
- ► Formenbau
- ► Schlosserei
- ► Stahlbau

Körnungsbereich:

16	á	24 30	36	40	50	60	80	100	120	150 180 220	240 280			800 1000 1200 150	2000 2500 3000
	Durchmesser in mm					Form			Korn	Aufnahme	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	
			50				1	4	•	40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094
			50				1	4	•	60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147
			50				1	4	•	80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148
			50				4	4	•	120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
75	4.	40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150
75	4-	60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151
75	4-	80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152
75	4-	120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153

