

Artikelnummer: 129262

Kurzbeschreibung: Elektro-Deichselstapler E-DH1239MG

Langbeschreibung: Elektro-Deichselstapler E-DH1239MG: Gut bedienbares Mitgängergerät mit 1,2 t Tragfähigkeit. Hohe Leistungsdaten und Hubhöhen von 3,9 m zeichnet diesen Deichselstapler der Serie E-DH12 MG aus. Hochwertige Mastprofile und Präzisionsmastrollen sind dabei ein Garant für Qualität und Sicherheit. Darüber hinaus ist das Geräte mit vielen Funktionen ausgestattet, die voll automatisch greifen und den Betrieb noch sicherer machen. So wird die Fahrgeschwindigkeit automatisch gedrosselt, wenn die Hubhöhe 500 mm übersteigt oder wenn die Deichsel hochgestellt ist. **Ausstattungsmerkmale:** wendig und leicht manövrierbar seitlich angebrachte Deichsel für eine sichere und einfache Bedienung seitliches Batteriewechselsystem autom. Schleichgang bei hochgestellter Deichsel autom. Stand-by-Schaltung bei Nichtgebrauch Batteriestands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler wartungsarmer und leistungsstarker AC-Drehmotor **Technische Daten:** Bauhöhe (gesenkt): 2420 mm max. Hubhöhe: 3900 mm Bauhöhe (gehoben): 4229 mm GewÖ-cht: 1050 kg Tragfähigkeit: 1200 kg Lastschwerpunkt Abstand: 600 mm Gabelhöhe, gesenkt: 90 mm Freihub: 100 mm Gabelzinkenma sse: L1150 x B 180 x H 60 mm Tragbreite: 550 mm Au ssenma sse: L 1831 x B 800 mm Wenderadius: 1463 mm Radausführung: Polyurethan Lenkräder: 230 x B 75 mm Tandem-Lastrollen: 85 x B 85 mm Fahrgeschwindigkeit mit/ihne Last: 5,0/5,5 km/s Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 127/150 mm/s Fahrmotor: 1,1 kW Hubmotor: 2,2 k/W Batteriekapazität: 24/210 V/Ah Ladegerät (extern): 24/30 V/A



EAN/GTIN: 4260151126219