

# Kugelsperrbolzen ohne Kopf

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse und Druckknopf Stahl oder Edelstahl.  
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.  
O-Ring FKM.

#### Ausführung:

Gehäuse vernickelt oder blank.  
Knopf vergütet und vernickelt.  
Kugel vergütet.

#### Hinweis:


Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.  
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.

#### Achtung:


Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.

#### Zubehör:

Aufnahmebuchse K1065.



## Zeichnungen



## Artikelübersicht

## Kugelsperbolzen ohne Kopf

### Artikelübersicht

#### Kugelsperbolzen ohne Kopf

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	D1	D2	D3	M	L1	L2	L5	H	H1	SW	D6	T max.	Spannkraft N	Scherkraft kN	Auszugskraft F kN	Temperaturbeständigkeit
<b>K1063.6212</b>	Stahl	12	6	12	8	M8x1,25	19	21	13,5	22	17,5	10	13	10	30	3	0,5	≤180 °C
<b>K1063.10242</b>	Stahl	16	10	16	11	M12x1,5	21,5	23,5	16	34,4	28	13	17	16	50	9	1,5	≤180 °C
<b>K1063.16212</b>	Edelstahl	12	6	12	8	M8x1,25	19	21	13,5	22	17,5	10	13	10	30	3	0,5	≤180 °C
<b>K1063.110242</b>	Edelstahl	16	10	16	11	M12x1,5	21,5	23,5	16	34,4	28	13	17	16	50	9	1,5	≤180 °C