



Hoses

Temperature range:

-40°C to +100°C
up to + 150°C
Air* up to +100°C

Application:

Suction and transfer applications for petroleum and phosphate ester hydraulic fluids, fuel and lubricating oils, gasoline, water and many other industrial fluids.

Construction:

- AQP elastomer tube
- Reinforcement consisting of a helical wire between an inner and outer textile braid
- Blue AQP cover

Schläuche

Temperaturbereich:

-40°C bis +100°C
max. +150°C
Luft* max. +100°C

Anwendung:

Für Saugleitungen in Hydrauliksystemen auf Mineralölbasis, leichtes Heizöl und Schmieröle, Benzin, Wasser und andere industrielle Flüssigkeiten.

Aufbau:

- Seele AQP Elastomer
- Druckträger: Drahtspirale zwischen einem inneren und einem äußeren Textilgeflecht
- Gummi-Außendecke, Farbe, Blau

Tuyau

Plage de température :

-40°C à +100°C
jusqu'à + 150°C
Air* jusqu'à +100°C

Applications :

Aspiration. Pour circuits hydrauliques à base d'huiles minérales et des fluides difficilement inflammables (ester de phosphate utilisables uniquement sous certaines conditions), huiles de graissage, essence et eau.

Construction :

- Tube int. en AQP
- Renforcement: 1 file métallique entre 2 tresses textile
- Tube extérieur en AQP bleu

Tube flessibile

Range di temperatura:

-40°C a +100°C
fino a +150°C
Aria* fino a +100°C

Applicazioni:

In aspirazione e travaso di olii minerale e di fluidi infiammabili (per olii a base di ester fosforici chiedere all'Eaton), benzina, olii lubrificanti, acqua, aria* e molti altri fluidi industriali e prodotti chimici.

Costruzione:

- Condotta interna AQP
- Rinforzo con una spirale di acciaio inserita tra 2 trecce tessili
- Rivestimento in AQP di colore azzurro

Manguera

Banda de temperatura:

-40°C a +100°C
hasta +150°C
Aire* hasta +100°C

Aplicaciones:

Para conducciones de succión de todos los tipos de sistemas hidráulicos, crudos de petróleo, petroleos de calefacción y aceites de lubricación, gasolina, agua.

Construcción:

- Anima de elastómetro AQP
- Espiral de alambre entre un tejido textil interior y otro exterior
- Cubierta exterior de goma resist. al agrisamiento

SAE 100R4 AQP

SAE 100R4 AQP

SAE 100R4 AQP

SAE 100R4 AQP

SAE 100R4 AQP

Part Number	ND	Hose Size	I.D.	O.D.	Min. Bend Radius	Max. Oper. Press.	Burst Press.	Weight	Vacuum
		1/16"	mm	mm	mm	bar	bar	kg/m	bar
2661-12	20	-12	19,0	31,8	125	21	84	0,62	-0,95
2661-16	25	-16	25,4	38,1	150	17,5	70	0,74	-0,95
2661-20	31	-20	31,8	45,6	200	14	56	1,34	-0,95
2661-24	38	-24	38,1	52,8	255	11	42	1,68	-0,95
2661-32	51	-32	50,8	63,5	300	7	28	1,94	-0,95

Part Number	ND	L
Clamps		mm
GF9311-24	19	
GF9311-24	25	
GF9311-24	31	
GF9311-36	38	
GF9311-36	51	

OTC Fittings,
only

Type-Certification:

USCG

Also available in -40, -48 -64. Ask your EATON Aeroquip representative.

* Rubber covered hose styles for use with gases above 17,5 bar (250 psi) must be perforated

Typenzertifizierung:

USCG

Auch erhältlich in -40, -48, -64. Fragen Sie Ihren EATON Aeroquip-Repräsentanten.

* Bei Gasdrücken über 17,5 bar muss die Außen-decke perforiert sein.

Homologations de type:

USCG

Aussi disponible -40, -48, -64. Demandez ton EATON AEROQUIP représentant.

* Pour les utilisations avec fluides gazeux à plus de 17,5 bar, la robe extérieur doit être micro-perforée.

Approvazioni del tipo:

USCG

Anche disponibile dentro -40, -48, -64. Chieda il vostro EATON Aeroquip rappresentante.

* Con pressioni di gas superiori a 17,5 bar è necessario perforare il rivestimento esterno.

Certificados:

USCG

También disponible adentro -40, -48, -64. Pida su EATON Aeroquip representante.

* Para presiones superiores a 17,5 bar la cubierta exterior debe estar perforada.