

poubelle

convient pour le extérieur, capacité 20 l, hauteur x diamètre 340 x 325 mm, pour fixation murale ou sur montants, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 205017

Poubelle

avec paroi pleine

poubelle


- convient pour le extérieur
- capacité 20 l
- hauteur x diamètre 340 x 325 mm
- pour fixation murale ou sur montants
- corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- verrouillable avec serrure triangulaire
- structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- forme demi-ronde
- volume de livraison : rail pour fixation murale ou sur montants inclus

Détails techniques





équipement d'élimination	poubelle	surface de châssis	galvanisé
lieu d'utilisation	extérieur	réservoir intérieur	non
installation	montage mural/sur montant	couvercle	non
capacité	20 l	Auvent de protection	non
hauteur	340 mm	système de fermeture	serrure triangulaire
profondeur	230 mm	exécution couleur	galvanisé
diamètre	325 mm	type de cloison	paroi pleine

Matériau corps	acier	volume de livraison	rail pour fixation murale ou sur montants inclus
surface de corps	galvanisé	Poids	4 kg
matériau de châssis	acier		

Accessoires

205019		Étiquette autocollante pour poubelle, « bonhomme propre », en noir
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
503898		cendrier sur pied, hauteur x diamètre 730 x 400 mm, en acier, corps galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7024 gris graphite, forme de sablier
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux