

TACOS PARA BRIDAS DE NYLON

CARACTERÍSTICAS:

- Poliamida 6.6
- Temperatura de trabajo: -40 a +85°C
- Temperatura para la instalación: -10 a +85°C
- Temperatura máxima admisible: +110°C en un corto periodo de tiempo
- Temperatura de fusión: +260°C
- Libre de halógenos: Si
- Resistencia a radiación UV: tacos blancos: no, tacos negros: si



CÓDIGOS Y DATOS:

Código	Color	Ø Diámetro de broca [mm]	Profundidad de taladro [mm]	A	B	C	D	E	L
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
AF 02 362	Blanco	8	45	12,75	12,75	9,5	3	6	43,5
AF 02 363	Negro	6	45	12,75	12,75	9,5	3	6	40
AF 02 361	Negro	8	45	12,75	12,75	9,5	3	6	43,5

