



Beschreibung:

Industrie-Kanister 10 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- kompakte Form - handlich und stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 45 Art.-Nr. 550600 und Einfüllhilfe Art.-Nr. 819351
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.7/170/*B/AST-170017
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 34 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = DIN 45
- t=Tiefe=192 mm b=Breite=232 mm h=Höhe=306 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	426301
GTIN	4007228426304
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	6

Farbe	natur
Volumen in L	10
Gewicht (kg)	0,36
T x B x H (mm)	192 x 232 x 306

Umverpackung

Inhalt in Stück	6
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	2,16
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	16
Anzahl an Lagen	4
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,374

Kartons pro Lage	4
Gewicht (kg)	54,56