

## Hochglanz-Dispersion

### Produktbeschreibung

Beständige, rutschfeste Dispersion für die Beschichtung wasserfester Hartbeläge.

### Eigenschaften


- Hochglänzender, trittsicherer Schutzfilm
- Lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
- Trittsicherer Hochglanzfilm gemäß internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Einfach zu sanieren
- Erhältlich in 2 x 5 L Kanistern zur Anwendung traditioneller Methoden und in 4 x 2,5 L Beuteln, passend für das TASKI ProSpeed System

### Vorteile

- Reduziert Unterhaltskosten und sorgt für höhere Produktivität
- Leicht anwendbar, besonders geeignet für Bereiche mit starkem Durchgangsverkehr und für Prestigeobjekte
- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens
- Besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Hervorragende Haftung auf fast allen Bodentypen, wie z.B. Vinyl, Kunststoff, Linoleum, Stein
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Gerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmäßig für perfekten Schichtaufbau
- Polierbar mit Highspeed Maschinen

### Anwendungshinweise

1. Behandeln Sie nur abgestreifte und gründlich gespülte und vollständig trockene Böden. Behandeln Sie poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem der Bodensiegelgeräte der Diversey.
2. Beim Einsatz des TASKI ProSpeed Geräts bitte die Hinweise auf der Bedienungsanleitung und dem Produktlabel beachten.
3. Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen
4. **Linoleum:** Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem Diversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren.  
Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschließend weitere Schichten auftragen.





# TASKI® Jontec Eternum

## Dosierung:

Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

## Technische Daten

Aussehen: Milchige, weiße Flüssigkeit

pH-Wert (pur):  $\approx 8.5$

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):  $\approx 8.5$

Relative Dichte (20°C): 1.036 g/cm<sup>3</sup>

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; [www.sds.diverse.com](http://www.sds.diverse.com).

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C lagern oder verarbeiten.

## Materialverträglichkeit

Behandeln Sie nur tief gereinigte, gründlich gespülte und vollständig trockene Böden.

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht für strukturierten Kunststoff (gepolstertes Vinyl) und nicht abgedichtetes Holz oder Kork verwenden.

Wenden Sie sich für den Einsatz auf profilierten / gespaltenen Gummiböden an. Nicht im Freien oder in feuchten Zonen verwenden.

Geprüft nach ASTM D-2047 auf Rutschfestigkeit.

## Lieferbare Gebinde

TASKI Jontec Eternum gibt es mit 2 x 5L und 4x2,5L ProSpeed-Beuteln.