

Produktdatenblatt

Power Steckverbinder




Bezeichnung	RD24 Kabeldose, Polzahl: 6+PE, 10.0 - 12.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG13.5
Produktgruppe	RD24 Serie 693
Bestellnummer	99 4226 14 07


Abbildung



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



1
2
3
4
5
6
⊕ grün/gelb

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	99 4226 14 07
Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	löten
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ² / max. AWG 18
Kabeldurchlass	10.0 - 12.0 mm
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 100 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	40.424
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Bemessungsstrom (40°C)	10 A (8 A UL)
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Produktdatenblatt

Power Steckverbinder



Bezeichnung	RD24 Kabeldose, Polzahl: 6+PE, 10.0 - 12.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG13.5
Produktgruppe	RD24 Serie 693
Bestellnummer	99 4226 14 07

Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	6bbffaed-b233-40ef-bb8f-9d8cb9e62b6c

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL, ESTI+, VDE
-------------	----------------


Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

CE-Konformitätserklärungen


Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Einzelteildarstellung



Bezeichnung	RD24 Kabeldose, Polzahl: 6+PE, 10.0 - 12.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG13.5
Produktgruppe	RD24 Serie 693
Bestellnummer	99 4226 14 07

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	RD24 Kabeldose, Polzahl: 6+PE, 10.0 - 12.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG13.5
Produktgruppe	RD24 Serie 693
Bestellnummer	99 4226 14 07

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.