

173600-1 ✓ AKTIV

AMP | Econoseal

Interne TE-Nummer 173600-1


Econoseal, Automotive, Truck, Bus, & Off-Road Terminals, Tab, Tab

Width 1.8 mm [.071 in], Tab Thickness .64 mm [.025 in]

[Auf TE.com ansehen>](#)



Kontakte & Kabelverbinder > Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge > ECONOSEAL, BUCHSE UND FLACHSTECKER



Klemmen- und Spleißart: **Tab**

Passende Stiftbreite: **1.8 mm [ .071 in ]**

Passende Stiftdicke: **.64 mm [ .025 in ]**

Kontakt leitet: **0-24 A (niedrige Leistung)**

Wire Size: **.2 – .5 mm<sup>2</sup>**

[Alle ECONOSEAL, BUCHSE UND FLACHSTECKER \(45\)](#)

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Abdichtbar	Ja
Primäre Verriegelungsfunktion	Clean Body
Drahttyp	Kupfer

### Sonstige Eigenschaften

Dichtungstyp	Einzelleiterdichtung
--------------	----------------------

### Kontaktmerkmale

Typischer Nennstrom	6 A
Crimptyp	F-Crimp
Klemmen- und Spleißart	Tab
Passende Stiftbreite	1.8 mm[.071 in]
Passende Stiftdicke	.64 mm[.025 in]
Schnittstellen Legierung	Zinn (Sn)
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs	Zinn (Sn)

### Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode	Crimp
--------------------	-------

### Abmessungen

Wire Size	.2 – .5 mm <sup>2</sup>
-----------	-------------------------

Drahtgrößen Suche	.2 mm <sup>2</sup> , .22 mm <sup>2</sup> , .25 mm <sup>2</sup> , .3 mm <sup>2</sup> , .35 mm <sup>2</sup> , .4 mm <sup>2</sup> , .5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---

Durchmesser der Drahtisolation	1.5 – 2.2 mm [.055 – .094 in]
--------------------------------	-------------------------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Tasche
--------------------	--------

Verpackungsmenge	1000
------------------	------

### Weitere

Kontakt leitet	0-24 A (niedrige Leistung)
----------------	----------------------------

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201) Enthält keine SVHC
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201)
--	---

Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
---------------	--

Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend
--------------	-----------------------------------

#### Produktkonformitäts-Disclaimer


Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den

„Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

## Kompatible Teile



TE Teilenummer CAT-EC7491-CH8172  
ECONOSEAL,  
STECKVERBINDERGEHÄUSE



TE Teilenummer 937313-1  
EXT-TOOL



TE Teilenummer 91563-1  
CERTICRIMP 2 24-20 ECONOSEAL




TE Teilenummer 91563-3  
CC II HEAD ASSY 24-20 ECONO



TE Teilenummer 172746-1  
E-J MK-2070 RUBBER PLUG



TE Teilenummer 178210-1  
NEW RUBBER PLUG SMALL WIRE



TE Teilenummer 174984-1  
EJ II+ 8POS CAP HSG

## Auch serienmäßig | Econoseal



Arretierungen und  
Positionssicherungen(25)



Dichtungen und Blindstopfen(17)



Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-  
Road-Fahrzeuge(63)



Kappen und Abdeckungen(1)



Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-  
Road-Fahrzeuge(47)



Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und  
Off-Road-Fahrzeuge(4)



Stromkabel(1)



Weiteres Zubehör(5)

## Kunden kauften auch diese Produkte



## Dokumente

### Produktzeichnungen

#### 070 TYPE LOOSE PIECE TAB CONT

Englisch

### CAD-Dateien

#### 3D PDF

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_173600-1\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_173600-1\\_O.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_173600-1\\_O.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Datenblätter/ Katalogseiten

#### Econoseal Connector Series

Englisch

### Produktspezifikationen

#### Anwendungsspezifikation

Englisch

#### CONTACTS SERIE .070 DU CONNECTEUR AMP- ECONOSEAL "J" -II

Englisch

#### Crimping of AMP-ECONOSEAL "J"-II, .070 and .250 Series Contact

Englisch

#### Anwendungsspezifikation

Englisch

### Benutzeranleitungen

#### ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR (EJ-MK II+)

Englisch

#### Kundenhandbuch (nicht USA)



Englisch

**ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR**

Englisch

**Kundenhandbuch (nicht USA)**

Englisch