

## Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1070 x 1420 x 1190 mm, Inhalt 0,75 m<sup>3</sup>, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 139840

## Bauer Kippbehälter mit Abroll-Automatik

Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1070 x 1420 x 1190 mm
- Inhalt 0,75 m<sup>3</sup>
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 202 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 90 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterbau Einfahrtaschen

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Einfahrtaschen
Inhalt	0,75 m <sup>3</sup>	Einfahrtaschenhöhe	90 mm

Höhe	1070 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Länge	1420 mm	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Breite	1190 mm	Einfahrbreite	600 mm
Traglast	1000 kg	Ablasshahn	nein
Material	Stahl	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Wand Ausführung	Vollblech	stapelbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	nestbar	nein
Kippfunktion	manuell	Oberfläche	verzinkt
Kippausführung	Abrollautomatik	Farbe Ausführung	verzinkt
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Gewicht	202 kg
unterfahrbar	ja		

## Zubehör

139842



2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1000 kg, Rad Ø 180 mm