

Cemo trolley pour carburant

capacité 60 l, avec pompe électrique, pistolet de soutirage, ventilation et purge, robinet à boisseau sphérique, hauteur x longueur x largeur 380 x 900 x 530 mm

Numéro d'article: 220832



Cemo Trolley carburant

trolley pour carburant


- capacité 60 l
- avec pompe électrique, pistolet de soutirage, ventilation et purge, robinet à boisseau sphérique
- hauteur x longueur x largeur 380 x 900 x 530 mm
- longueur de tuyau 2,7 m
- récipient en polyéthylène
- avec poignée de levage et de traction
- soubassement 2 roues
- selon ADR 1.1.3.1 c)

Détails techniques






type de stockage de produits dan	citerne de stockage	alimentation	batterie
type de vide-citernes	trolley pour carburant	nombre/type de roulettes	2 roues
commande	électrique	Ø de roue	240 mm
capacité	60 l	hauteur	380 mm
équipement vide-citernes	pompe électrique, pistolet de soutirage, ventilation et	longueur	900 mm

	purge, robinet à boisseau sphérique	
puissance refoul. max. l/min	25 l/min	largeur 530 mm
longueur de tuyau	2,7 m	certification ADR 1.1.3.1 c)
matériau de récipient	polyéthylène	Poids 20 kg
poignée	poignée de levage et de traction	

Accessoires

220836		Débitmètre pour trolley pour carburant, plage de mesure 7 - 120 l/min, raccordement 1" intérieur et extérieur
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoches d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm