

Vivotek IT9389-H-v2 Turret Kamera 5 MP, 103°, IR-LED bis 30m, schwarz

Artikelnummer	21.19.3893
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	IT9389-H-V2(Black)
EAN (Einzelstück)	4710469353543

VIVOTEK



Die IT9389-H-v2 von VIVOTEK ist eine H.265-Netzwerkamera für den Aussenbereich, die mit einem 5-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 2560 x 1920 bei 30 fps ermöglicht. Ausgestattet mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist die IT9389-H-v2 in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch bei schwachem Licht zu erfassen:

- 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080
- WDR Pro (120 dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen
- Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
- Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- Wetterfestes IP66- und vandalismusgeschütztes IK08-zertifiziertes Gehäuse
- 2.8-mm-Festobjektiv

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Turret-Netzwerkamera
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Bohrschablone, Kurzanleitung, Schrauben, Dichtung

Bauform	Turret
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Blendensteuerung	Fixed-Iris
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2.8 mm
Objektivblickwinkel	103°
Blickwinkel vertikal	76 °
Blickwinkel diagonal	134 °
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
Lichtempfindlichkeit	0.06 lux @ F2.0 (Color)
WDR Technologie	WDR Pro
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66 und IK08
Für den Aussenbereich geeignet	ja

Technische Besonderheiten	Kompakte Bauweise
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	122 mm
Breite	99 mm
Gewicht	392 g
Verpackungshöhe	150 mm
Verpackungsbreite	187 mm
Verpackungstiefe	172 mm
Paketgewicht	0.7 kg