

## Krause

### Stufenstehleiter

MONTO® SePro S®

Aufstieg einseitig, 4 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Podest mit rutschhemmender Gerstenkorn-Profilierung, Standhöhe 0,85 m, Holmlänge 1,6 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 244223



#### Stufenstehleiter

- Aufstieg einseitig
- 4 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Podest mit rutschhemmender Gerstenkorn-Profilierung
- Standhöhe 0,85 m
- Holmlänge 1,6 m
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Hightech-Gelenkverbindungen mit stabilen Stahlkern
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
- Ausgestattet mit Ablageschale, Werkzeugaussparung, Eimerhaken






und Kabelhaltern

- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- Gewicht 4,4 kg
- Qualitätssicherung gemäß EN 131
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 8 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	ja
Nutzung	einseitig	Spreizsicherung	nein
Länge Holm	1,6 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale, Werkzeugaussparung, Eimerhaken, Kabelhalter
Standhöhe	0,85 m	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	2,85 m	Verstärkung	Hightech-Gelenkverbindungen
Stufen Anzahl	4	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	rutschhemmend profilierte Stufen	Treppengängig	nein
Stufen/Podest Ausstattung (detail)	Podest mit Gerstenkorn-Proflierung	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Höhe	1450 mm	Norm	EN 131
klappbar	ja	Zertifizierung	TÜV geprüft
fahrbar	nein	Garantie	8 Jahre
Handlauf	nein	Gewicht	4,4 kg

## Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, Aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen