

Transportkanister

Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe, aus Stahl, Inhalt 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 216 x 308 x 508 mm, mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring



Artikelnummer: 236232



Transportkanister

- Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
- aus Stahl
- Inhalt 20 l
- Höhe x Breite x Tiefe 216 x 308 x 508 mm
- verschließbar mit Schraubkappe
- Belüftungsventil für gleichmäßige, schnelle Entleerung
- mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
- ohne Ablauf
- mit Tragegriff
- mit UN-Zulassung
- Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Technische Details

| | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Sicherheitsbehälter | Verschluss | Schraubkappe |
| Behältertyp | Kanne | Flammsperre | nein |
| Kanistertyp | Transportkanister | Zulassung | UN |
| Inhalt | 20 l | Vakuum-/Überdruckausgleich | ja |
| Gefahrstoffeignung | aggressive, brennbare | Ablauf | ohne |

| Stoffe | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Material | Stahl | Gefahrstoffbehälter Ausstattung | umlaufender Kunststoff- Schutzring |
| Oberfläche außen | verzinkt // beschichtet | Griff | Tragegriff |
| Farbe außen | gelb | Dichtung | NBR |
| Höhe | 216 mm | Lieferumfang | inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS |
| Breite | 308 mm | Gewicht | 3,7 kg |
| Tiefe | 508 mm | | |