



**ARTIKEL** Siebträger-Espressomaschine marchesa

**ARTIKEL.NR.** ES 850

- AUSSTATTUNG**
- Schnell und energiesparend: Einkreis-Thermoblock-Heizsystem mit Edelstahlleitung für kurze Aufheizzeiten und optimale Dampf- und Wassertemperaturen
  - Tasten für Single- und Double-Espresso sowie manueller Espresso-Bezug
  - Individuelle Barista-Einstellungen über das 5-Stufen Programmier-Panel (Brühtemperatur/PID-Steuerung, Tassenmenge für 1 und 2 Tassen, Dampfefeuchtigkeit, Härtegradeinstellung mit Entkalkungshinweis 12/25/50 Liter, 2 Entkalkungsprogramme)
  - 360° Profi-Dampf- und Heißwasserlanze;
  - Vorbrühfunktion für bestes Aroma in der Tasse
  - Edles Edelstahl-/ Aluminiumgehäuse (hochglänzend/Silber)
  - Professioneller Siebträger mit 2 Ausläufen (Ø 58 mm)
  - Einwandige und doppelwandige Siebeinsätze für 1 und 2 Tassen
  - Passive Warmhalteplatte für Tassen
  - Herausnehmbarer 2,5 L Wassertank mit akustischer Wasserstandsmeldung
  - Herausnehmbare Abtropfschale für leichte Reinigung
  - Standby-Modus
  - Umfangreicher Lieferumfang

#### TECHNISCHE DATEN

Leistung 230 V ~ 1470 W

#### LOGISTISCHE DATEN

EAN 4001627015886  
 Maße Produkt (L x B x H) 270 x 335 x 325 mm  
 Nettogewicht Produkt  
 VPE 1  
 EAN-VPE 4001627015886  
 Maße des Verkaufskartons 428 x 340 x 398 mm  
 Produktgewicht inkl. Verkaufskarton  
 Maße des 1-er Umkartons (L x B x H) 443 x 355 x 416 mm  
 Maße des 2-er Umkartons (L x B x H)  
 Stück / Palette  
 Lage / Palette  
 Stück / Lage  
 ca. Maße volle Palette (L x B x H)  
 ca. Gewicht volle Palette