

3241084

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241084>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241084
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BF7DSA
Katalogseite	Seite 603 (C-3-2019)
GTIN	4046356712279
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,064 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,276 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

3241084

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241084>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Art der Verschraubung	M20

Maße

Bohrlochdurchmesser	21 mm
---------------------	-------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl, verzinkt
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	M20
-----------------------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 200 °C
-------------------------------	-------------------

3241084

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241084>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	23159090
ECLASS-10.0.1	23159090
ECLASS-11.0	27430309

ETIM

ETIM 8.0	EC001458
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

3241084

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241084>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de