

Bauer

Wasserdichter Kippwagen

KW-ET 1000

Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 231528

Bauer wasserdichter Kippwagen KW-ET 1000

schnelles Entleeren durch abgeschrägte Schüttwand

Wasserdichter Kippwagen

- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm
- Schüttkantenhöhe 870 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 164 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Seitenbleche Vollblech
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Räder und 2 Lenkrollen + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	1 m ³	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Höhe	1290 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Länge	1420 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Breite	1340 mm	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Traglast	300 kg	Griff	Schiebebügel
Schüttkantenhöhe	870 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Stahl	Farbe	mausgrau // RAL7005
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 2 Lenkrollen
Wand Ausführung	Vollblech	Bereifung	Vollgummi
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Rad-Ø	250 mm
Kippsicherung	Federkippsicherung	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
ebenerdige Entleerung	ja	Gewicht	164 kg

Zubehör

500416



Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 1 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung