


Normzahnriemenräder, Zoll-Teilung ISO 5294




Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (ab Zz = 22).

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 181 316 00, Zahnriemenräder, Tlg. MXL, 16 Zähne, Zahnriemenbreite 025

Zahnriemenräder, Teilung MXL = 0,08" (2,032 mm) für Zahnriemenbreite 025 = 6,35 mm

Artikel-Nr.	Zähne- zahl	Aus- führung	De mm	Df mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	B mm	Gewicht g
181 316 00	16	0F	9,84	15	10,35	15	8,5	16	-	4
181 318 00	18	0F	11,13	16	11,64	16	8,5	16	-	5
181 320 00	20	0F	12,43	16	12,94	16	8,5	16	-	5,5
181 322 00	22	1F	13,72	18	14,23	10	11	16	3	6
181 324 00	24	1F	15,02	18	15,52	10	11	16	3	8
181 328 00	28	1F	17,60	23	18,11	11	11	16	3	12
181 330 00	30	1F	18,90	23	19,40	12	11	16	4	13
181 332 00	32	1F	20,19	25	20,70	14	11	16	4	14
181 336 00	36	1F	22,78	28	23,29	16	11	16	4	18
181 340 00	40	1F	25,36	32	25,87	18	11	16	4	21
181 342 00	42	1F	26,66	32	27,17	18	11	16	5	24
181 344 00	44	1F	27,95	36	28,46	18	11	16	5	26
181 348 00	48	2	30,54	-	31,05	20	11	16	5	32
181 360 00	60	2	38,30	-	38,81	24	11	16	5	50
181 372 00	72	2	46,06	-	46,57	25	11	16	6	70



Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.
Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.