

Rohrentgrater 90° HSS Dreischneider

für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²



Anwendung

Zur Herstellung von Außen- und Innenentgrater für Rohre in einen Arbeitsgang in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss) bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilefertigung.



Ausführung

- profilgeschliffener Dreischneidensenker und geschliffenes Außensenkwerkzeug sorgt für eine hohe Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Prozesssicherheit

Vorteil

- Kegelsenker innen axial verstellbar, dadurch stufenloses Einstellen auf Rohrdurchmesser und Wandstärke
- 3 Schneiden sorgen für eine glatte und ratterfreie Oberfläche
- einfaches Nachschärfen durch Trennmöglichkeit beider Senkerteile

Anwendung	Stahl (N/mm ²)			Rostfreier Stahl		Alu		Messing		Bronze		Kunststoffe	Graphit G(C)FK	GG(G) GjMW	Titan-Leg.	Nickel-Leg.	Super-Leg.	Harte Werkstoffe	
	<700	<1000	<1300	marten.	austen.	kurz	lang	kurz	lang	kurz	lang							<55 HRC	<65 HRC
	●	○				●	○	●	●	●	●	○		○					

Senkwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Oberfläche	Unbeschichtet
Anzahl Schneiden	3 Stck
Werkzeugaufnahme	Morsekegelschaft
Baugröße	6
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max.	4 1,0-60 mm
Geeignet für Rohrrinnendurchmesser min./max.	36,0-55 mm
Morsekegelgröße	MK 3
Außendurchmesser	66 mm

EAN-Code

4039247040100