


Alukarren Mit Stahlblech-Felge Traglast bis 200 kg

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Kugellager



[2]



[3]



[1]

**12
JAHRE
GARANTIE**



Ausführung	[1] Stapelkarre		[2] Kistenkarre		[3] Kufenkarre	
Traglast kg	150		200		200	
Höhe x Breite mm	1075 x 570		1305 x 570		1300 x 570	
Schaufel B x T mm	320 x 250		320 x 250		320 x 250	
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad Ø mm	250	260	250	260	250	260
	202886	202888	202891	202892	202889	202890
	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen



Pannensichere Bereifung

Keine Schäden mehr durch Nägel, Bordsteinkanten etc.
• Aus geschäumtem Vollgummi, Aufpreis

521537



Sicherheitsgriffe

Aus hochfestem Kunststoff
• **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

--- 500327



Gleitkufen

Für Kufenkarren Ausführung [3]
• **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

--- 202871



[1]



[2]

Alukarren Mit Kunststoff-Felge Traglast 200 kg

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, Naben mit Gleitlager

Ausführung	[1] Sackkarre	[2] Kufenkarre
Traglast kg	200	200
Höhe x Breite mm	1040 x 570	1200 x 630
Schaufel B x T mm	400 x 190	280 x 275
Rad Ø mm	260	260
	949157	500328
	---	---

