


Scangrip éclairage de capot NOVA BONNET

boîtier en moulage par injection aluminium, Ampoule : DEL COB, avec support télescopique, crochets caoutchoutés aux extrémités et aimants, portée d'éclairage 0,5 m, avec batterie

Numéro d'article: 254510



éclairage de capot

- hauteur x longueur x largeur 220 x 1135 x 163 mm
- boîtier en moulage par injection aluminium
- Ampoule : DEL COB
- avec support télescopique, crochets caoutchoutés aux extrémités et aimants
- durée d'éclairage 2 - 20 h
- portée d'éclairage 0,5 m
- variable à 5 niveaux
- durée de charge 5 h
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- livré bloc d'alimentation inclus

- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	fonction lampe	variable à 5 niveaux
type de lampe	éclairage de capot	matériau de boîtier	moulage par injection aluminium
type d'ampoule	DEL COB	longueur	1135 mm
Portée d'éclairage	0,5 m	hauteur	220 mm
Durée d'éclairage	2-20 h	largeur	163 mm
flux lumineux	200-2000	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique
alimentation	batterie	volume de livraison	bloc d'alimentation inclus
type de batterie	lithium-ions	garantie	3 années
capacité de batterie	4 Ah	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
Durée de charge	5 h	Poids	1,69 kg
équipement lampe	support télescopique, aimants		