


# Vakuumsauger-Halter ESH-HA-5-G

Teilenummer: 189201

FESTO

ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	1,862 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	84 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M10
Vakuumanschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl