

BEGA**13 580**

Einbaugehäuse

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Einbaugehäuse für die Montage von Decken- und Wandeinbauleuchten in Wände und Decken aus Beton oder in Mauerwerk.

Produktbeschreibung

Das Einbaugehäuse besteht aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff
 Einbauöffnung 1032 x 65 mm
 4 Bohrungen \varnothing 4,5 mm
 2 Bohrungen \varnothing 5,3 mm und
 2 Gewindestangen mit Flügelmuttern zur Befestigung an der Verschalung
 2 gegenüberliegende Einführungen für Installationsrohre
 Durchmesser maximal \varnothing 30 mm
 Zentrierplatte aus Styropor zum Einmessen der Position
 Gewicht: 2,9 kg

