

HDC - Gehäuse HDC 06B ALU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



IP65

Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC 06B ALU N
Best.-Nr.	2488560000
Ausführung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65, Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard
GTIN (EAN)	4050118541502
VPE	1 Stück

HDC - Gehäuse HDC 06B ALU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	80 mm	Länge (inch)	3,15 inch
Breite	64 mm	Breite (inch)	2,52 inch
Höhe	29,3 mm	Höhe (inch)	1,154 inch
Befestigungsmaß Breite	70 mm	Befestigungsmaß Höhe	32 mm
Nettogewicht	82 g		

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Allgemeine Daten

EMV Gehäuse	Nein	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	Pulverlack	Schutzart	IP65
Werkstoff Verriegelungselement	Polyamid, Edelstahl		

Ausführung

Ausführung Gehäuse	Anbaugehäuse	Ausführung Verschlusssystem	Längsbügel am Unterteil
Bauform	Standard	Baugröße	3
Bügelausführung	Längsbügel	Dichtung	NBR
Geeignet für ModuPlug®	Ja	Oberteil/Unterteil/Deckel	Unterteil
Typ	Anbau (Durchführung)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 9.1	27-44-02-02		

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Technische Dokumentation [Customer drawing](#)