



## FLAMESTAT HIGH VIS AIRTECH® JACKE KL.3 4525 ATHR

ART.-NR.: 134416

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv / Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Abnehmbare und verstellbare Kapuze / Fronttaschenöffnung mit Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen und verdecktem Klettverschluss / 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, eine mit D-Ring innen / Kartentasche mit Reißverschluss und Handytasche innen, von außen zugänglich / 2 Innentaschen, eine mit Reißverschluss / 2 flecegefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Ärmelenden mit elastischem Innenbündchen / Verlängerter Rücken / Verstellbarer Saum mit Kordelzug / Reißverschluss im Futter für Transfer und Stickerei / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktivität RET 14,44 / Geprüft und zugelassen nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/4 / Geprüft nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert.

**Material:** Wasserdichtes, winddichtes und atmungsaktives Airtech®-Material. 50% Modacryl, 41% Baumwolle, 7% PU, 2% antistatische Faser, 2-Lagen-Laminat. Verschweißte Nähte. Futter 50% Aramid, 50% Viskose. Inhärenter Flammschutz.

**Gewicht:** Außenmaterial 260 g/m². Futter 130 g/m².

**Farben:** 171 Warnschutz-Gelb/Marine

**Größen:** XS-4XL



# FRISTADS®

DIE GRÖSSEN KÖNNEN JE FARBE VARIIEREN.  
Datum: 2022-11-29