


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6403LZ Handtrekwagen



Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhuizen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Uitgevoerd met trekroeg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	750
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	420
Totale lengte (mm)	1545
Totale breedte (mm)	800
Totale hoogte (mm)	1130
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Uitvoering	offen
Gewicht (kg)	63
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976214023